

BSN

Pellicola termoadesiva permanente per tessuti



Per fissare le applicazioni in modo semplice e senza filo!

Stirare invece che cucire: è altrettanto semplice. La pellicola termoadesiva BSN fissa in modo permanente ricami, patches e scudetti, senza doverli cucire! BSN viene stirata sul retro di un ricamo finito, rendendo ogni applicazione pronta per essere fissata sul capo finito senza doverlo cucire.

BSN è disponibile in due versioni:

- BSN H, che si può sciogliere con il ferro da stiro;
- BSN I, che si può sciogliere con la pressa.

In ogni caso, l'utilizzo di BSN comporta un incredibile risparmio di tempo, è conveniente e la soluzione più efficace!

GUNOLD[®]



Principali Applicazioni:

- ◆ Pellicola termoadesiva per fissare in modo permanente patches e scudetti.
- ◆ Issa in modo permanente anche le estremità, i bordi e le cuciture, senza farli sfilacciare.


Processi Raccomandati:

Fissaggio sul ricamo:

- ◆ Posizionare il retro del ricamo sulla lamina di BSN e ritagliare la forma insieme con la carta di silicone lasciando un margine extra di 3mm.
- ◆ Tipo I: premere con la termo pressa a 170 ° C per ca. 5 secondi.
Tipo H: premere con un ferro da stiro  per ca. 5 sec.
- ◆ Rimuovere la carta siliconata dal ricamo e far aderire l'eccesso di colla i bordi del ricamo.

Applicazione sui capi:

- ◆ Meglio stirare il capo prima dell'uso per ottenere un risultato di fissaggio migliore.
- ◆ Posizionare il ricamo rivestito sul punto desiderato del capo e pressarlo in modo permanente:
Tipo I: premere con la termo pressa (media pressione) a 170 ° C per ca. 15 secondi.
Tipo H: ferro  per ca. 20-25 secondi. Ripetere il processo di stiratura sul retro del tessuto.



Suggerimento
Consigliamo di effettuare prove per ottenere migliori risultati di incollaggio BSN aderirà pienamente trascorso il ciclo di 48 ore.

Informazioni Tecniche:

- ◆ Fogli da stirare
- ◆ Materiale:
Base: 100% Poliammide
Copertina: Carta Siliconata
- ◆ Confezioni I + H – Tipo:
rotoli 75 cm x 100 m
37.5 cm x 100 m
37.5 cm x 25 m
- ◆ Disponibile in 2 diverse versioni:
Tipo I · adatto per il lavaggio fino a 60 ° C
· Pulizia chimica possibile
· Può essere applicato solo con termo pressa
· Spessore: - Base: 80 g/m²
- Copertina: 72 g/m²
Tipo H · adatto per il lavaggio fino a 40 ° C
· Pulizia chimica possibile
· Applicazione possibile anche con il ferro da stiro
· Spessore: - Base: 60 g/m²
- Copertina: 72 g/m²
- ◆ Minimo ordine:
Singoli rotoli



STANDARD
100

EAA 14318
TESTEX

Materiali professionali per ricami tecnicamente di alta qualità - provati e testati nell'abbigliamento, nel promozionale e nell'industria tessile. Per altre informazioni potete visitare il nostro sito web www.gunold.de!

