


Edel glänzendes Metallgarn





Verarbeitungsempfehlungen:



Wie bei allen Metallgarnen ist eine lockere Fadenspannung besonders wichtig.

Fadenablauf:

Beim Sticken unbedingt das beiliegende Netz über die Cone ziehen – das garantiert einen gleichmäßigen Fadenablauf.

Nadel:

Mit Standardnadel Organ 75/11 SES verarbeiten, bei Problemen Spezialnadel für Metallgarn Organ DBx7ST Stärke 75/11 SES.

Untergarn:

Beste Ergebnisse mit BOBBY SYN 120 oder 130.

Muster:

Großflächige Muster wirken am besten, aber auch gut geeignet für filigrane Stickereien.

Pflege:











Technische Informationen:

Obergarn

Material:

Metallisiertes Polyamid/Polyester Garn. Die Garnseele besteht aus Polyamid, die Ummantelung aus metallisiertem Polyester.

Stärke:

- 7/2 (2ply = 2 Fäden)Endstärke: Nm 75; dtex 133

-5/2 (2ply = 2 Fäden) Endstärke variiert nach Farbe: Nm 47-50;

dtex 181-215

Mindestabnahmemengen:

- · 1 Miniking Cone à 1.000 m
- · 1 Cone à 5.000 m

Tipps aus der Praxis:

- · Stärke 7/2 ist das dünnere Metallgarn, die Stärke liegt näher an einem 40er Garn (Stichdichte für 40er Garn)
- · Stärke 5/2 ist das dickere Metallgarn, die Stärke liegt näher an einem 30er Garn (Stichdichte für 30er Garn)



Farbsortiment:

lernen Sie die 30 bunten Metalltöne und 8 Gold- und Silbertöne kennen:

- interaktiv unter www.gunold.de
- Echtgarnfarbkarte

Speziell für die Musterung:

Teilsortiment (27 Farben) - je 1 Miniking Cone der Stärke 5/2 in einer Schubladenbox aus Kartonage

Farben nach Standard 100 by ÖkoTex Produktklasse I zertifiziert:

- · 7010 7018
- · 7050 7056
- · 7001



STANDARD 100

BXX 20718



Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse - bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

